



Be Right™



Serie Optima HX mini

# de producto:	OPTIMA HX MINI
COP Precio:	Contáctenos
Disponible	

Utilizada para la destrucción con ozono y la desinfección, Optima HX mini constituye una solución viable, innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Optima HX mini ofrece el mismo alto nivel de calidad que la serie Optima HX, pero con un caudal menor.

Las lámparas HX de terminación única (SE) permiten la reposición rápida sin herramientas. Todos los sistemas Optima HX mini poseen un certificado cULus.

VELOCIDADES DE FLUJO: 9 - 33 gpm con 94 % UVT, 10 - 39 gpm con 99 % UVT

MERCADOS: alimentación y bebidas, ciencias de la vida y microelectrónica

APLICACIONES: desinfección

Descargue el resumen publicitario en la pestaña "Downloads" (Descargas) para conocer todas las especificaciones, características y opciones.