



Be Right™



Dura Mag de 10" con fuente de alimentación CC, 4 - 20 mA de salida, con mediciones en kilogalones (KGL) y pies cúbicos por segundo (CFS), 25 pies de cable

de producto: **DM10-D-KGL-CFS-25**

COP Precio: **Contáctenos**
Disponible

Caudalímetro magnético alimentado por corriente CC con batería de respaldo sustituible en el campo para los regantes y gestores de aguas de hoy en día

This 10" Dura Mag flanged mag meter is equipped with DC Power (10-32v) / 4-20mA Output and includes a backup field-replaceable battery with a 5 year battery life and an internal data logger to track water usage more accurately. It comes with 25ft. of cable (open Leads - hardwired only). The meter arrives pre-calibrated with the internal data logger set to track water usage every 12 hours in Kilogallons (KGL) total units of measurement, with a rate unit of Cubic feet p/ Second (CFS).

Especificaciones

Accesorios:	Cable de 25'
Alimentación:	Batería: Estándar: dos baterías de litio cloruro de tionilo (Li-SOCI2) de tamaño D. Las baterías son sustituibles en campo Alimentación por CC: fuente de alimentación lineal 10 - 35 V CC, 2,4 W
Almacenamiento de datos:	Garantía de la batería: batería con 3 años de duración garantizados Registrador de datos (estándar con todos los modelos), capacidad mínima de almacenamiento de datos durante cinco años
Conexión de cable:	Opción de conexión rápida de los cables que facilita la instalación
Diametro lineal:	10"
Exactitud:	+/- 1 % o ± 0,075 % de la escala completa estándar
Garantía:	3 años
Opciones:	Dos alarmas: batería baja y tubería vacía Cable registrador de datos (se venden por separado) Alimentación por CC con batería de repuesto Salida de impulsos y de 4 - 20 mA Verificación/calibración anual
Opciones de Corriente/Salida:	DC Power, 4-20mA
Pantalla:	Pantalla LCD de 2 líneas (sin retroiluminación), 16 caracteres por línea Memoria no volátil

Totalizador anti-inverso (estándar)

Total (hasta 9 dígitos de precisión)

Velocidad y capacidad de flujo (hasta 5 dígitos de precisión)

Dos alarmas: batería baja y tubería vacía. Nota: con el fin de prolongar la vida útil de la batería, un botón en la parte frontal del conversor permite encender la pantalla

Rango de presión: 150 psi

Requisitos de instalación: 2D aguas arriba/1D aguas abajo (requisitos de los tramos de tubo)

Salida: Salida de impulsos: salida de impulsos digital (colector abierto) para determinación volumétrica y o alarmas

Salida análoga: 4 - 20mA (sin separación galvánica de la fuente de alimentación). Solo opción de alimentación mediante CC.

Salidas 4-20 mA: No Outputs

Soporte y Servicio:

- Dura Mag tiene una vida estimada de 10 años, no requiere mantenimiento periódico más allá de sustituir el conjunto de baterías.

- Las baterías tienen una garantía de 3 años, y se espera que su duración sea de 5 años.

- Cuando necesite baterías de repuesto, haga un pedido de un paquete de baterías de repuesto (55 \$).

- Las baterías se suministran con una hoja de información (también disponible en línea en mccrometer.com) que le guiará paso a paso para retirar y volver a instalar las baterías. También dispone de un vídeo en Youtube para mayor comodidad. El proceso no debería prolongarse más de 10 minutos.

Temperatura: Funcionamiento: -4° - 140 °F (-20° - 60 °C)

Almacenamiento: -40° - 149 °F (-40° - 65 °C)

Unidad / Rango: KGL, CFS

Contenido de la caja

30122-53 Manual de instalación, operación y mantenimiento de Dura Mag30122-59 Hoja de especificaciones de Dura Mag30122-61 Guía de instalaciones de Dura Mag30123-55 Folleto de Dura Mag